

HOLEX**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna TCMT, HBT130,
Rozmiar / liczba: 16T308/30****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2659 16T308/30
GTIN	4067263096979
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,55 - 4 mm
posuw f	0,2 - 0,3 mm/obr,
zawartość	261019 HBT130
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 135 mm/min
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT16T308
Gatunek	HBT130
Łamacz wiórów	MM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Aksesoria

TCMT 16T308 Gatunek HBT130

261019 HBT130