

Garant

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna TCMT, HB7130-2,
Rozmiar / liczba: 16T308/50**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2656 16T308/50
GTIN	4067263096924
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 170 mm/min
zawartość	260988 HB7130-2
posuw f	0,2 - 0,3 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,55 - 4 mm
liczba sztuk	50
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT16T308
Gatunek	HB7130-2
Łamacz wiórów	VM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

TCMT 16T308 Gatunek HB7130-2

260988 HB7130-2