

**Garant**
**Głowica frezarki współ- i przeciwbieżna 90°, HB730, Ø D ± 0,01: 12 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	210380 12
GTIN	4045197523501
Klasa artykułu	21M

**Opis**
**wskazówka:**
 $a_{e \text{ maks.}} = a_{p \text{ maks.}}$ 

kierunek dosuwu: pozioma

Wielkość uchwytu: 10 mm

długość główki l: 13 mm

 długość ostrzy L<sub>2</sub>: 1,4 mm

 maksymalna głębokość skrawania  $a_{p \text{ maks.}}$  w stali < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,9 mm

 posuw  $f_z$  w stali < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,08 mm

odpowiedni klucz do mocowania nr 219987; nr 219986: 8×3

**Opis techniczny**

długość główki l	13 mm
Ø ostrzy D	12 mm
odpowiedni klucz do mocowania nr 219987; nr 219986	8×3
długość ostrzy L <sub>2</sub>	1,4 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$ w stali < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,9 mm
współczynnik korekcyjny $f_z$	1,25
Kąt sfazowania naroży	45 stopni

Wielkość uchwytu	10 mm
posuw $f_z$ w stali < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm
Seria	TopCut
Gatunek	HB730
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90
norma	Norma zakładowa
typ	N
Liczba ostrzy Z	6
kierunek dosuwu	pozioma
chłodzenie wewnętrzne	nie
wykonanie chwytu	GARANT TopCut
Rodzaj produktu	frezowania

## Akcesoria

Klucze montażowe Typ 8X3	219987 8X3
Adaptory wtykowe do Typ 8X3	219986 8X3