



Opakowanie ekonomiczne, płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna VCMT, Rozmiar / liczba: 1 10304/50



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2667 110304/50
GTIN	4067263097280
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

posuw f	0,2 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 135 mm/min
głębokość skrawania a_p	0,25 - 1,75 mm
zawartość	261472 HBT130
liczba sztuk	50
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCMT110304
Gatunek	HBT130
Łamacz wiórów	MM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

VCMT 110304 Gatunek HBT130

261472 HBT130