

HOLEX**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna VBMT, HBT130,
Rozmiar / liczba: 160404/50****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|------------------|
| Numer katalogowy | GG2663 160404/50 |
| GTIN | 4067263097082 |
| Klasa artykułu | GGN |

Opis techniczny

| | |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| głębokość skrawania a_p | 0,25 - 2,5 mm |
| zawartość | 261257 HBT130 |
| posuw f | 0,2 - 0,3 mm/obr, |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 80 - 135 mm/min |
| liczba sztuk | 50 |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | VBMT160404 |
| Gatunek | HBT130 |
| Łamacz wiórów | MM |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytko skrawająca do toczenia |

Akcesoria

VBMT 160404 Gatunek HBT130

261257 HBT130