

Garant

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna VCMT, HB7130-2,
Rozmiar / liczba: 160408/50**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2664 160408/50
GTIN	4067263097266
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,55 - 2,5 mm
posuw f	0,2 - 0,4 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 170 mm/min
zawartość	261459 HB7130-2
liczba sztuk	50
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCMT160408
Gatunek	HB7130-2
Łamacz wiórów	VM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

VC.T 160408 Gatunek HB7130-2

261459 HB7130-2