

**HOLEX****Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna VCMT, HBT130,  
Rozmiar / liczba: 110304/30****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2667 110304/30
GTIN	4067263097273
Klasa artykułu	GGN

**Opis techniczny**

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	80 - 135 mm/min
głębokość skrawania $a_p$	0,25 - 1,75 mm
zawartość	261472 HBT130
posuw $f$	0,2 - 0,3 mm/obr,
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCMT110304
Gatunek	HBT130
Łamacz wiórów	MM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

---

## Akcesoria

VCMT 110304 Gatunek HBT130

261472 HBT130