

Garant

Zestaw płytek do przycinania / wcinania, HB 7020, Szerokość skrawania w (mm) / liczba: 2/30

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2734 2/30
GTIN	4067263097143
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Tolerancja szerokości skrawania W	$\pm 0,03$ mm
zawartość	273700 2
liczba sztuk	30
posuw f	0,05 - 0,15 mm/obr,
promień naroża R	0,2 mm
Gatunek	HB 7020
Zastosowanie główne	P
Zastosowanie dodatkowe	M
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
--	-------------	-------	---------

Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	220 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	170 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	140 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się warunkowo	120 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	140 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się	60 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	200 m/min	K
CuZn	nadaje się	250 m/min	N
uniw.	nadaje się		
ciągłe	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		

Akcesoria

Płytko do przecinania i wcinania Szerokość skrawania W 2 mm

273700 2