

**Garant**

**Zestaw płytek do przecinania / wcinania, HB 7020, Szerokość skrawania w (mm) / liczba: 1,5/50**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2734 1,5/50
GTIN	4067263097136
Klasa artykułu	GGN

**Opis techniczny**

posuw f	0,03 - 0,12 mm/obr,
Tolerancja szerokości skrawania W	±0,03 mm
liczba sztuk	50
zawartość	273700 1,5
promień naroża R	0,2 mm
Gatunek	HB 7020
Zastosowanie główne	P
Zastosowanie dodatkowe	M
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

**Dane użytkownika**

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
--	-------------	----------------	---------

Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	220 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	170 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	140 m/min	P
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	120 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	140 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	60 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	200 m/min	K
CuZn	nadaje się	250 m/min	N
uniw.	nadaje się		
ciągłe	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		

## Akcesoria

Płytko do przecinania i wcinania Szerokość skrawania W 1,5 mm

273700 1,5