

Garant

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna CCGT, HU 7310,
Rozmiar / liczba: 120408/50**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2668 120408/50
GTIN	4067263097587
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

zawartość	260160 HU7310
głębokość skrawania a_p	0,55 - 4,25 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
liczba sztuk	50
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	350 - 600 mm/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCGT120408
Gatunek	HU 7310
Łamacz wiórów	AM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

CC.T 120408 Gatunek HU7310

260160 HU7310