

**Garant**

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna CCGT, HU 7310,  
Rozmiar / liczba: 120404/30**



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2668 120404/30
GTIN	4067263097556
Klasa artykułu	GGN

### Opis techniczny

głębokość skrawania $a_p$	0,25 - 4,25 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	350 - 600 mm/min
liczba sztuk	30
posuw $f$	0,1 - 0,3 mm/obr,
zawartość	260158 HU7310
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCGT120404
Gatunek	HU 7310
Łamacz wiórów	AM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

---

## Akcesoria

CC.T 120404 Gatunek HU7310

260158 HU7310