

Garant

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna CCGT, HU 7310,
Rozmiar / liczba: 060204/30**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2668 060204/30
GTIN	4067263097358
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	350 - 600 mm/min
liczba sztuk	30
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
zawartość	260142 HU7310
głębokość skrawania a_p	0,25 - 2 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCGT060204
Gatunek	HU 7310
Łamacz wiórów	AM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

CC.T 060204 Gatunek HU7310

260142 HU7310