

**Garant**

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna CCGT, HU 7310,  
Rozmiar / liczba: 09T304/50**



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2668 09T304/50
GTIN	4067263097501
Klasa artykułu	GGN

### Opis techniczny

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	350 - 600 mm/min
głębokość skrawania $a_p$	0,25 - 3,25 mm
posuw $f$	0,1 - 0,3 mm/obr,
liczba sztuk	50
zawartość	260150 HU7310
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCGT09T304
Gatunek	HU 7310
Łamacz wiórów	AM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

---

## Akcesoria

CC.T 09T304 Gatunek HU7310

260150 HU7310