

Garant GRIDLINE

**Obudowa ESD 24G do samodzielnego wyposażenia z szufladami, 20×20G,
wysokość korpusu: 300mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	972040 300
GTIN	4067263129608
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Obudowy szuflad ostabilnej konstrukcji stalowej. **Do szuflad z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. Zamykanie centralne zamkiem patentowym.

Zastosowanie:

Obudowa szuflad do indywidualnego wyposażenia stanowisk roboczych ESD nr 972010–972015, stanowisk roboczych ESD z regulacją wysokości nr 972017, stołów warsztatowych ESD nr 972150–972195.

Powłoka lakiernicza:

Korpus w kolorze jasnoszarym, zbliżonym do RAL 7035, **lakier proszkowy ESD**.

wskazówka:

- **Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego (np.osłony) i uchwyty listwowe nie przewodzą ładunków elektrostatycznych. Przy dobieraniu szuflad należy zwrócić uwagę, aby suma wysokości frontów szuflad była równa wysokości użytkowej korpusu bloku szuflad.**
- **Możliwa tylko jedna szuflada o wysokości frontu 50 mm na obudowę, tylko w najwyższej pozycji.**

Opis techniczny

wysokość	300 mm
szerokość	600 mm

wysokość użytkowa szuflad	225 mm
głębokość	650 mm
głębokość w G	26
masa	11,6 kg
wysokość użytkowa	225 mm
szerokość w G	24
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
Zamek patentowy	Modułowa wkładka
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
Atrybut nazwy produktu	20×20G
Rodzaj produktu	Obudowa stołu warsztatowego

Akcesoria

Blendy systemu zamykania do GridLine Typ KO21	914227 KO21
---	-------------