

**Wkładki do wytaczania precyzyjnego B301 KOMET® M302, Typ: 10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	238310 10
GTIN	4047109082359
Klasa artykułu	24J

Opis**wskazówka:**

Używane z korpusem głowicy przestawnej precyzyjnej B301.
Odpowiednie płytki skrawające W30 lewe i W30/W57 w wykonaniu neutralnym.

pasuje do głowicy przestawnej precyzyjnej nr 238301: 29,5; 35,5

Droga przesuwu zgrubnego S: 3,5 mm

Długość użyteczna L₁: 28,5 mm

Ø zewn. D₁: 10 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: TO.X 06T1..

śruby mocujące: 239653 6IP

Opis techniczny

śruby mocujące	239653 6IP
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TO.X 06T1..
pasuje do głowicy przestawnej precyzyjnej nr 238301	29,5; 35,5
Droga przesuwu zgrubnego S	3,5 mm
Ø zewn. D ₁	10 mm

Długość użyteczna L ₁	28,5 mm
Rodzaj produktu	Narzędzie wrzecionowe

Akcesoria

Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus 10 -elem. napęd 6IP	239653 6IP
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659906 200
Bity PrecisionBit do śrub Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 6IP	674252 6IP
Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm	659874 50