


Garant**Frezy zgrubne z VHM GARANT Master Alu SlotMachine HPC, DLC, Ø e8 DC: 18mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	205251 18
GTIN	4067263130437
Klasa artykułu	11X

Opis**Wykonanie:**

Do obróbki zgrubnej. Specjalne zaszlifowanie do obróbki metali nieżelaznych.

Zaleta:

Zoptymalizowany kształt rowka, zaszlifowanie mimośrodowe, duże rowki wiórowe.

W pełnym materiale do $2 \times D$, spokojna praca przy bardzo dużych prędkościach posuwu.

Rampy do 45° .

Maksymalne prędkości posuwu przy pionowym zanurzeniu dzięki **specjalnej geometrii zanurzania**.

Opis techniczny

wysięg L_1 z szyjką	42 mm
chwyt	DIN 6535 HB h6
długość ostrzy L_c	31 mm
Tolerancja \varnothing nominalnej	e8
posuw f_z przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór	0,25 mm
Dokładność wyważenia z chwyttem	G 2,5 z HB
Liczba zębów Z	4
posuw f_z przy frezowaniu rowków w aluminium dającym krótki wiór	0,22 mm
Kąt linii śrubowej	35 stopni

Ø ostrzy D_c	18 mm
Ø szyjki D_1	17 mm
Ø chwytu D_s	18 mm
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
Zaokrąglenie naroży r_v	0,32 mm
długość całkowita L	92 mm
Seria	Master Alu
powłoka	DLC
Materiał ostrza	VHM
norma	DIN 6527
profil freza	WR
Właściwości kąta linii śrubowej	nierówne
Podziałka ostrzy	nierówne
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale $1 \times D$
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	$0,5 \times D$ przy obcinaniu
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	HPC
pierścień barwny	żółty
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Al	nadaje się	450 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	400 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	380 m/min	N
PA 66	nadaje się warunkowo	120 m/min	N
PEEK	nadaje się warunkowo	100 m/min	N

Cu	nadaje się	160 m/min	N
CuZn	nadaje się	200 m/min	N
maksymalnie na mokro	nadaje się		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się warunkowo		
przyłącze	nadaje się		