

Garant

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna SCGT, HU 7310,
Rozmiar / liczba: 09T304/30**

**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|------------------|
| Numer katalogowy | GG2676 09T304/30 |
| GTIN | 4067263098171 |
| Klasa artykułu | GGN |

Opis techniczny

| | |
|--|--|
| posuw f | 0,1 - 0,3 mm/obr, |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 350 - 600 mm/min |
| głębokość skrawania a_p | 0,25 - 3,25 mm |
| zawartość | 260762 HU7310 |
| liczba sztuk | 30 |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SCGT09T304 |
| Gatunek | HU 7310 |
| Łamacz wiórów | AM |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytko skrawająca do toczenia |

Akcesoria

SC.T 09T304 Gatunek HU7310

260762 HU7310