

Garant

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna DCGT, HU 7310,
Rozmiar / liczba: 11T304/30**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2672 11T304/30
GTIN	4067263098010
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,25 - 2,75 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	350 - 600 mm/min
zawartość	260462 HU7310
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCGT11T304
Gatunek	HU 7310
Łamacz wiórów	AM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

DC.T 11T304 Gatunek HU7310

260462 HU7310