

Garant

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna DCGT, HU 7310,
Rozmiar / liczba: 11T304/50**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2672 11T304/50
GTIN	4067263098027
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

zawartość	260462 HU7310
głębokość skrawania a_p	0,25 - 2,75 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	350 - 600 mm/min
liczba sztuk	50
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCGT11T304
Gatunek	HU 7310
Łamacz wiórów	AM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

DC.T 11T304 Gatunek HU7310

260462 HU7310