

Garant

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna SCGT, HU 7310,
Rozmiar / liczba: 120404/50**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2676 120404/50
GTIN	4067263098201
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,25 - 4,25 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	350 - 600 mm/min
zawartość	260765 HU7310
liczba sztuk	50
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCGT120404
Gatunek	HU 7310
Łamacz wiórów	AM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

SC.T 120404 Gatunek HU7310

260765 HU7310