

Garant

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna DCGT, HB 7310,
Rozmiar / liczba: 11T308/30**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2675 11T308/30
GTIN	4067263098133
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,55 - 2,75 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	250 - 600 mm/min
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
zawartość	260464 HB7310
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCGT11T308
Gatunek	HB 7310
Łamacz wiórów	AM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

DC.T 11T308 Gatunek HB7310

260464 HB7310