



## Głowice do wytaczania precyzyjnego KOMET® B301, Ø Dmin.: 29,5 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	238301 29,5
GTIN	4047109005655
Klasa artykułu	24B

### Opis

#### Wykonanie:

#### **Ze złączem ABS® B301 i do mocowania wkładek do dokładnego toczenia M302.**

Najmniejszy dosuw wynosi 0,002 mm na Ø za pomocą noniusza. Centralne doprowadzanie chłodziwa aż do ostrza.

#### Zastosowanie:

#### **Do wytaczania otworów o Ø od 29,5 do 199 mm.**

Dla uzyskania wysokiej dokładności pracy wkładki do toczenia dokładnego są przestawiane w stanie zaciśniętym.

#### wskazówka:

Pasująca wkładka do toczenia dokładnego nr 238310 (M302) i płytki skrawające (patrz grupa 26) do zamówienia osobno.

chłodzenie wewnętrzne: tak

zakres wrzecion: 29,5 - 36 mm

Długość wysięgu L<sub>1</sub>: 50 mm

Ø D<sub>s</sub> chwytu ABS®: 25

zastosowanie: 238310 10

Zestaw śrub: 249900 SW3

### Opis techniczny

zastosowanie	238310 10
Ø D <sub>s</sub> chwytu ABS®	25
zakres wrzecion	29,5 - 36 mm

ø minimalna $D_{\min}$	29,5
Długość wysięgu $L_1$	50 mm
Zestaw śrub	249900 SW3
chwyt	ABS
zastosowanie wiertel	wiercenie ukośne
zastosowanie wiertel	wyjście ukośne
zastosowanie wiertel	nawiercanie ukośnie
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Narzędzie wrzecionowe

## Akcesoria

Wkładki do wytaczania precyzyjnego B301 KOMET® M302 Typ 10	238310 10
Zestaw śrub zaciskowych, zgodny z normą DIN 913, 10-elem. napęd SW3	249900 SW3