

**Garant**

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna VBGT, HU 7310,  
Rozmiar / liczba: 110302/30**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2681 110302/30
GTIN	4067263098393
Klasa artykułu	GGN

**Opis techniczny**

zawartość	261222 HU7310
głębokość skrawania $a_p$	0,15 - 1,75 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	350 - 600 mm/min
liczba sztuk	30
posuw $f$	0,1 - 0,3 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBGT110302
Gatunek	HU 7310
Łamacz wiórów	AM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

---

## Akcesoria

VBGT 110302 Gatunek HU7310

261222 HU7310