

Garant

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna VCGT, HU 7310,
Rozmiar / liczba: 110302/50**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2686 110302/50
GTIN	4067263098584
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	350 - 600 mm/min
liczba sztuk	50
głębokość skrawania a_p	0,15 - 1,75 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
zawartość	261453 HU7310
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCGT110302
Gatunek	HU 7310
Łamacz wiórów	AM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

VCGT 110302 Gatunek HU7310

261453 HU7310