

Garant

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna VBGT, HU 7310,
Rozmiar / liczba: 110301/30**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2681 110301/30
GTIN	4067263098379
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	350 - 600 mm/min
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,05 - 1,75 mm
liczba sztuk	30
zawartość	261220 HU7310
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBGT110301
Gatunek	HU 7310
Łamacz wiórów	AM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

VBGT 110301 Gatunek HU7310

261220 HU7310