

Garant**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna TCGT, HU 7310, M:
16T304/50****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|------------------|
| Numer katalogowy | GG2680 16T304/50 |
| GTIN | 4067263098362 |
| Klasa artykułu | GGN |

Opis techniczny

| | |
|--|--|
| zawartość | 260986 HU7310 |
| posuw f | 0,1 - 0,3 mm/obr, |
| liczba sztuk | 50 |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 350 - 600 mm/min |
| głębokość skrawania a_p | 0,25 - 4 mm |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | TCGT16T304 |
| Gatunek | HU 7310 |
| Łamacz wiórów | AM |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytko skrawająca do toczenia |

Dane użytkownika

| | przydatność | V_c | kod ISO |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| aluminium tworzywa sztuczne | nadaje się | 24 m/min | N |
| aluminium (dające krótki wiór) | nadaje się | 25 m/min | N |
| Al > 10% Si: | nadaje się | 10 m/min | N |
| Stal < 500 N/mm ² | nadaje się | 24 m/min | P |
| Stal < 750 N/mm ² | nadaje się | 20 m/min | P |
| Stal < 900 N/mm ² | nadaje się | 15 m/min | P |
| Stal < 1100 N/mm ² | nadaje się warunkowo | 8 m/min | P |
| Stal INOX < 900 N/mm ² | nadaje się | 8 m/min | M |
| CuZn | nadaje się warunkowo | 15 m/min | N |
| uniw. | nadaje się | | |
| olej | nadaje się | | |
| maksymalnie na mokro | nadaje się | | |

Akcesoria

TC.T 16T304 Gatunek HU7310

260986 HU7310