

Garant**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna TCGT, HU 7310, M:
16T304/30****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2680 16T304/30
GTIN	4067263098355
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

zawartość	260986 HU7310
liczba sztuk	30
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	350 - 600 mm/min
głębokość skrawania a_p	0,25 - 4 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCGT16T304
Gatunek	HU 7310
Łamacz wiórów	AM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	24 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	25 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	10 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	24 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	20 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	15 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się warunkowo	8 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	8 m/min	M
CuZn	nadaje się warunkowo	15 m/min	N
uniw.	nadaje się		
olej	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		

Akcesoria

TC.T 16T304 Gatunek HU7310

260986 HU7310