

Garant

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna VCGT, HU 7310,
Rozmiar / liczba: 160408/30**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2686 160408/30
GTIN	4067263098652
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

liczba sztuk	30
głębokość skrawania a_p	0,55 - 2,5 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	350 - 600 mm/min
zawartość	261459 HU7310
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCGT160408
Gatunek	HU 7310
Łamacz wiórów	AM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

VC.T 160408 Gatunek HU7310

261459 HU7310