

Garant

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna VCGT, HB 7310,
Rozmiar / liczba: 160402/50**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2689 160402/50
GTIN	4067263098720
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,15 - 2,5 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
zawartość	261457 HB7310
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	250 - 600 mm/min
liczba sztuk	50
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCGT160402
Gatunek	HB 7310
Łamacz wiórów	AM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

VCGT 160402 Gatunek HB7310

261457 HB7310