




Opakowanie ekonomiczne, precyzyjny pogłębiacz stożkowy HOLEX Pro Steel z nierówną podziałką i 3 powierzchniami mocowania 90°



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG1584 4,3
GTIN	4067263134398
Klasa artykułu	GGN

Opis

Wykonanie:

Wszystkie pogłębiacze z trzema ostrzami, zaszlifowane promieniowo.

Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału.

- **Dokładne wyniki obróbki w zastosowaniu ręcznym i maszynowym.**
- **Praca bez zakłóceń dzięki ekstremalnie nierównej podziałce ostrzy dla uzyskania estetycznych powierzchni.**
- **Optymalna trwałość narzędzi dzięki wysokowydajnej powłoce TiALN.**
- **Wysoka niezawodność procesu dzięki zoptymalizowanemu odprowadzaniu wiórów.**
- **Atrakcyjny stosunek ceny do jakości.**

Trzonek dodatkowo z 3 powierzchniami mocowania do stosowania w uchwycie 3-szczękowym. **Jak w przypadku nr 150184**

Zastosowanie:

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe do wykonywania pogłębień 90° bez karbów.

Opis techniczny

min. Ø pogłębiacza, do otworów od	1,3 mm
długość całkowita L	40 mm
Ø zewnętrzna	4,3 mm

Karta danych

tolerancje chwytu	h9
posuw f w stali < 500 N/mm ²	0,07 mm/obr,
Ø chwytu D _s	4 mm
Zawartość	5"
Liczba ostrzy Z	3
do śrub z łbem stożkowym płaskim ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M2
powłoka	TiAlN
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90 stopni
Materiał ostrza	HSS
Podziałka ostrzy pogłębiacza	nierówne
Norma	DIN 335 C
chwyt	Trzy powierzchnie mocujące z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	zielone
Seria	Pro Steel
Rodzaj produktu	Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	75 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	70 m/min	N
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	50 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	40 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	20 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	15 m/min	P
Stal < 55 HRC	nadaje się warunkowo	8 m/min	H
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	18 m/min	M

Karta danych

Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się warunkowo	12 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	20 m/min	K
CuZn	nadaje się	20 m/min	N
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/GG1584-4,3>