

Garant

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna VCGT, HU 7310,
Rozmiar / liczba: 160404/50**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2686 160404/50
GTIN	4067263098645
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,25 - 2,5 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
zawartość	261458 HU7310
liczba sztuk	50
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	350 - 600 mm/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCGT160404
Gatunek	HU 7310
Łamacz wiórów	AM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

VC.T 160404 Gatunek HU7310

261458 HU7310