


Garant**Opakowanie ekonomiczne, gwintownik maszynowy****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG5451 M3
GTIN	4067263135272
Klasa artykułu	GGN

Opis**Wykonanie:****Jak nr 135450.**Bardzo stabilny kształt. **HSS-E****Opis techniczny**

długość całkowita L	56 mm
Ø otworu rdzenia	2,5 mm
Ø gwintu	3 mm
Ø chwytu D _s	3,5 mm
skok gwintu	0,5 mm
Liczba ostrzy Z	3
wielkość gwintu	M3
Rodzaj gwintu	M
liczba rowków wiórowych	3
głębokość gwintu	6 mm
Chwyt kwadratowy □	2,7 mm

Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Materiał ostrza	HSS E
Norma	DIN 371
powłoka	waporyzowane
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2×D przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	prawo
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	Gwintowniki

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo	13 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się warunkowo	15 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się warunkowo	15 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	15 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	6 m/min	M
CuZn	nadaje się warunkowo	13 m/min	N
olej	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		

Akcesoria

Gwintowniki maszynowe M M3	135450 M3
Gwintowniki maszynowe6G M M3	135600 M3