

Garant

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna VCGT, HU 7310,
Rozmiar / liczba: 160402/30**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2686 160402/30
GTIN	4067263098614
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	350 - 600 mm/min
głębokość skrawania a_p	0,15 - 2,5 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
zawartość	261457 HU7310
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCGT160402
Gatunek	HU 7310
Łamacz wiórów	AM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

VCGT 160402 Gatunek HU7310

261457 HU7310