

HOLEX**Tarcze ścierne do przecinania „2 w 1”, Ø tarczy / liczba: 125/250****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|----------------|
| Numer katalogowy | GG5505 125/250 |
| GTIN | 4067263137023 |
| Klasa artykułu | GGN |

Opis**Wykonanie:****Uniwersalna ściernica do przecinania stali węglowej i stali INOX.****Zastosowanie:**Do przecinania na szlifierkach kątowych elektrycznych i pneumatycznych z maksymalną prędkością skrawania 80 m /s v_c.**Specyfikacja:****A60R-BF.** Odpowiada 563505.**wskazówka:**

Grubość tarczy powinna wynosić co najmniej 20% grubości przecinanego materiału.

Opis techniczny

| | |
|----------------|----------|
| Ø otworu | 22,23 mm |
| grubość tarczy | 1 mm |
| Ø tarczy | 125 mm |
| zawartość | 250 |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| maksymalna prędkość obrotowa | 12200 min ⁻¹ |
| opis kształtu | proste |
| specyfikacja | A60R-BF |
| Materiały ściernie | Korund (A) |
| oznaczenie ziarnistości | A |
| zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % |
| zalecany kąt przyłożenia | Promień stopni |
| zoptymalizowane dla materiału | INOX |
| zoptymalizowane dla materiału | drewno |
| maks. prędkość obwodowa | 80 m/s |
| Rodzaj produktu | Tarcze ściernie do przecinania |

Dane użytkownika

| | przydatność | V _c | kod ISO |
|-------------------------------|----------------------|----------------|---------|
| Stal < 900 N/mm ² | nadaje się | | |
| Stal < 1400 N/mm ² | nadaje się | | |
| Stal < 55 HRC | nadaje się | | |
| Stal < 60 HRC | nadaje się | | |
| Stal < 67 HRC | nadaje się warunkowo | | |
| INOX | nadaje się warunkowo | | |
| Ti | nadaje się warunkowo | | |
| żeliwo szare (sferoidalne) | nadaje się warunkowo | | |
| suchy | nadaje się | | |

Akcesoria

| | |
|--|------------|
| Tarcze ściernie do przecinania „2 w 1” Ø tarczy 125 mm | 563505 125 |
|--|------------|