

Garant
Głowica frezarki współ- i przeciwbieżna 90°, HB730, Ø D ± 0,01: 16 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	210380 16
GTIN	4045197527400
Klasa artykułu	21M

Opis
wskazówka:
 $a_{e \text{ maks.}} = a_{p \text{ maks.}}$

kierunek dosuwu: pozioma

Wielkość uchwytu: 12 mm

długość główki l: 16 mm

 długość ostrzy L₂: 2 mm

 maksymalna głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$ w stali < 900 N/mm²: 1,8 mm

 posuw f_z w stali < 900 N/mm²: 0,1 mm

odpowiedni klucz do mocowania nr 219987; nr 219986: 10×4

Opis techniczny

długość główki l	16 mm
długość ostrzy L ₂	2 mm
odpowiedni klucz do mocowania nr 219987; nr 219986	10×4
Ø ostrzy D	16 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$ w stali < 900 N/mm ²	1,8 mm
współczynnik korekcyjny f_z	1,25
Kąt sfazowania naroży	45 stopni

Wielkość uchwytu	12 mm
posuw f_z w stali < 900 N/mm ²	0,1 mm
Seria	TopCut
Gatunek	HB730
Materiał ostrza 	VHM
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90
norma	Norma zakładowa
typ	N
Liczba ostrzy Z	6
kierunek dosuwu	pozioma
chłodzenie wewnętrzne	nie
wykonanie chwytu	GARANT TopCut
Rodzaj produktu	frezowania

Akcesoria

Klucze montażowe Typ 10X4	219987 10X4
Adaptory wtykowe do Typ 10X4	219986 10X4