



Wkrętak dynamometryczny z gniazdem bitów 1/4-cala, ze skalą, z wyzwaniem automatycznym, maksymalny moment obrotowy: 600cNm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	659985 600
GTIN	4000896260065
Klasa artykułu	630

Opis

Wykonanie:

- Doskonały odczyt dzięki dużemu, czytelnemu wyświetlaczowi numerycznemu.
- Krótka droga wyzwania 36° z wyraźnym słyszalnym sygnałem.
- Magazynek bitów (1/4 cala – D 6,3/ F 6,3) z szybkim zamknięciem – szybka wymiana bitu jedną ręką.
- „Funkcja grzechotki” z mechanizmem swobodnego obrotu, przełączana w prawo i w lewo lub blokowana, umożliwia niezakłóconą pracę podczas obsługi połączeń śrubowych, nawet w ograniczonej przestrzeni
- Mechanizm wyzwajający wykonany z wysokostopowej stali narzędziowej, odpornej na zużycie.
- Przekroczenie tej wartości jest wykluczone dzięki sprzęgłu ślizgowemu („Slipper”).
- Łatwo zauważalny stan blokady dzięki symbolowi kłódki.
- 2-komponentowy system wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym i bardziej miękkich stref chwytu z TPE.
- Kierunek uruchamiania „w lewo” umożliwia odkręcanie bez ograniczenia momentu obrotowego.
- „Made in Germany”

Z uchwytem poprz.

Funkcja:

Karta danych

Po osiągnięciu ustawionej wartości wkrętaek rozłącza się w sposób słyszalny i wyczuwalny i natychmiast jest gotowy do ponownego użycia.

Norma:

Sprawdzone zgodnie z normą **DIN EN ISO 6789**.

Klasa dokładności:

±6%.

Opis techniczny

Zasada zadziałania	mechaniczne sprzęgło ślizgowe
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie	ze skalą regulacji
metoda pomiarowa	Moment obrotowy
dokładność pomiaru momentu obrotowego	±6 %
przełączalny odczyt	Nm
przełączalny odczyt	cNm
maksymalny moment obrotowy	600 cNm
Feedback	Wyzwalający
kierunek dociągania	dociąganie w prawo
wskaźnik	analogowy
podziałka skali, 1 kreska =	10 cNm
Zakres momentów obrotowych	100 - 600 cNm
długość całkowita L	198 mm
zakres momentu obrotowego	1 - 6 Nm
Technika pomiarowa	mechaniczny
Kształt przyłącza	gniazdo bitów 1/4 cala
uchwyty bitów	D 6,3
uchwyty bitów	F 6,3
Regulacja załączenia	przestawny
możliwość protokolowania danych	nie
Kalibracja	O1
sygnalizacja rozłączenia	dotykowy
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta

Karta danych

Norma	DIN EN ISO 6789
nastawiona na stałą wartość momentu obrotowego	nie
Rodzaj produktu	Wkręta dynamometryczne

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/659985-600>