


Garant

Elektroniczne przyrządy do kontroli momentu obrotowego, maksymalny moment obrotowy: 2Nm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	654413 2
GTIN	4067263138341
Klasa artykułu	61D

Opis

Wykonanie:

Do użycia z mechanicznymi oraz cyfrowymi markowymi kluczami dynamometrycznymi (nie HCT) i wkrętakami, ustawianie i sprawdzanie prawo- i lewoskrętnych kluczy i wkrętałów dynamometrycznych z wyzwaczem i wskaźnikiem.

- **Wyświetlacz:** Duży, kontrastowy wyświetlacz TFT 2,8 cala z podwójną skalą zapewniający stabilny kąt widzenia. Ze wskaźnikiem pamięci.
- **Miejsce w pamięci:** 1000 wartości pomiarowych ze znacznikiem czasu (wraz z datą i godziną) i 20 programowanych przypadków testowych.
- **Tryby:** Wyświetlanie ciągłe (Track), rozpoznawanie punktu przegięcia (First-Peak) i wskazania wartości szczytowej (Peak-Hold).
- **Mocowanie:** można mocować do płaskich powierzchni (stoły, ściany itp.) za pomocą 4 śrub (M10).
- **3 gniazda** do bezpiecznego magazynowania adapterów (kształtka powiększająca).
- **Wyjście danych:** Przez gniazdo USB-C. Dane można wyeksportować jako plik .csv.
- **Ochrona hasłem:** możliwa jako ochrona przed nieuprawnionym dostępem w menu (hasło główne) oraz do zabezpieczenia przypadków testowych. Ponadto użytkownik ma możliwość wprowadzenia takiego ustawienia, aby kontynuacja pracy przy nieprawidłowym przeprowadzeniu przypadku testowego była możliwa wyłącznie po podaniu hasła.

Karta danych

- **Sygnały ostrzegawcze: optyczne (zmiana koloru na wyświetlaczu) oraz akustyczne (brzęczyk). odczuwalne (wibracje), optyczne (zmiana koloru na wyświetlaczu) oraz akustyczne (brzęczyk). Akustyczny sygnał ostrzegawczy można indywidualnie dezaktywować.**
- **Klasa ochrony IP40**
- **Języki: niemiecki, angielski, hiszpański, włoski, francuski.**
- **Ustawienia fabryczne: Możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych.**
- **Wskazanie wersji oprogramowania wraz z numerem seryjnym i datą ostatniej kalibracji. Datę następnej kalibracji można ustawić na przyrządzie do pomiaru momentu obrotowego.**

Jednostki miary: Nm, lbfft, lbfin.

Funkcja:

IP40: Ochrona przed wnikaniami ciał obcych o $\varnothing > 1$ mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów; poza tym brak ochrony przed wodą.

Klasa dokładności:

W prawo i w lewo: $\pm 1\%$.

w dostawie::

Kabel danych USB-C (1,8 m), zasilacz, adaptory krajowe (typu A, C, G oraz I), certyfikat zgodności. Z wytrzymałą walizką z tworzywa sztucznego. Złączka 1/4 cala czworokąt na 1/4 cala sześciokąt C 6,3 (podobna do nru 676950, rozmiar 4/4).

wskazówka:

Pasujące adaptory dodatkowe są dostępne pod nr 649550 i nr 650006.

Opis techniczny

zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
maksymalny moment obrotowy	2 Nm
Seria	HCT
masa	2,8 kg
uchwyt czworokątny	1/4 cal
głębokość wskaźnika	161 mm
szerokość wskaźnika	146 mm
stopień ochrony IP	IP 40
dokładność pomiaru momentu obrotowego	$\pm 1\%$
wysokość wskaźnika	86 mm
zakres pomiarowy	0,1 - 2 Nm
rozdzielczość	0,01 Nm

Karta danych

kierunek dociągania	Dociąganie w prawo i w lewo
złącze	Złącze USB
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta
Kalibracja	O4
Rodzaj produktu	Przyrząd do kontroli momentu obrotowego

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/654413-2>