

**Głowice frezarskie do fazowania 90°, HB730, Ø D ± 0,01: 12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	210390 12
GTIN	4045197523525
Klasa artykułu	21M

Opis

Głowice frezarskie do fazowania 90° 12 mm Wielkość uchwytu: 12 mm

długość główki l: 16 mm

długość ostrzy L₂: 9 mm

maksymalna głębokość skrawania a_{p.maks.} w stali < 900 N/mm²: 4 mm

posuw f_z w stali < 900 N/mm²: 0,08 mm

Opis techniczny

długość główki l	16 mm
długość ostrzy L ₂	9 mm
Ø ostrzy D	12 mm
maksymalna głębokość skrawania a _{p.maks.} w stali < 900 N/mm ²	4 mm
posuw f _z w stali < 900 N/mm ²	0,08 mm
współczynnik korekcyjny f _z	1,25
Kąt sfazowania naroży	45 stopni
Wielkość uchwytu	12 mm
Seria	TopCut
Gatunek	HB730

Materiał ostrza 	VHM
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90
norma	Norma zakładowa
typ	N
Liczba ostrzy Z	3
kierunek dosuwu	pozioma
odpowiednie uchwyty	topcut

Akcesoria

Adaptory wtykowe do typ 10X4	219986 10X4
Klucze montażowe typ 10X4	219987 10X4