

Garant**APHT 133504 FR, PKD, Typ: ALU****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215314 ALU
GTIN	4045197601162
Klasa artykułu	21L

Opis**Wykonanie:**

płytki skrawające frezowe PKD z jednym ostrzem.

wskazówka:Zalecana wartość dla $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p\text{ maks.}} = 6$ mm. **$a_{p\text{ maks.}} = 3,5$ mm.**

promień naroża: 0,4 mm

posuw f_z na ząb: 0,2 mmmaksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków: 2 mm**Opis techniczny**

typ	ALU
posuw f_z na ząb	0,2 mm
promień naroża	0,4 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$ przy obcinaniu	4 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	2 mm

Seria	Softcut®
współczynnik korekcyjny f_z	2,5
liczba wymian/ostrzy	2
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APHT 133504 FR
Gatunek	PKD
Materiał ostrza 	PKD
Rodzaj produktu	płytką skrawającą do frezowania