

**Mostek wymienny KOMET® do M03Speed, Ø Dmin: 50mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	238372 50
GTIN	4047109079793
Klasa artykułu	24I

Opis techniczny

wysokość H	17,5 mm
Ø minimalna D _{min}	50
Uchwyty ostrzy	238374 38-50
Droga przesuwu zgrubnego S	6,5 mm
zakres wrzecion o Ø	50 - 63 mm
okr. skraw. Ø D2 obróbka współbieżna	Ø 3,5 mm
maksymalna prędkość obrotowa	24000 min ⁻¹
Precyzyjna głowica przestawna	238370 38
Rodzaj produktu	Narzędzie wrzecionowe

Akcesoria

Głowice wytaczadeł precyzyjnych KOMET® M03Speed Ø
Dmin. 38 mm

238370 38

Uchwyty płytek KOMET® 90° do M03Speedwspółbieżne
pasują do wielk. M03 38-50

238374 38-50