

**Mostek wymienny KOMET® do M03Speed, Ø Dmin: 128mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	238372 128
GTIN	4047109073791
Klasa artykułu	24I

**Opis techniczny**

Uchwyty ostrzy	238374 100-166
wysokość H	26 mm
okr. skraw. ø D2 obróbka współbieżna	109 mm
maksymalna prędkość obrotowa	10000 min <sup>-1</sup>
Droga przesuwu zgrubnego S	20 mm
ø minimalna D <sub>min</sub>	128
zakres wrzecion o ø	128 - 169 mm
Precyzyjna głowica przestawna	238370 100
Rodzaj produktu	Narzędzie wrzecionowe

**Akcesoria**

Głowice wytaczadeł precyzyjnych KOMET® M03Speed Ø  
Dmin. 100 mm

238370 100

Uchwyty płytek KOMET® 90° do M03Speedwspółbieżne  
pasują do wielk. M03 100-166

238374 100-166