



## Głowice wytaczadeł precyzyjnych KOMET® M03Speed, Ø Dmin.: 38mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	238370 38
GTIN	4047109081581
Klasa artykułu	24I

### Opis

#### Wykonanie:

- dynamiczne wyważanie suwakiem umożliwia pracę z najwyższymi prędk. obrotowymi
- modułowa konstrukcja systemu
- precyzyjna regulacja bez dodatkowego zacisku
- złącze ABS - bardzo wysoka dokładność wymiany
- szybkie ustawienie zgrubne przez przestawienie noża tokarskiego
- wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa dokładnie do ostrza
- najmniejsze kroki dosuwania w  $\mu\text{m}$ , w obszarze nastawiania dokładnego 0,25-0,6 mm na średnicy, zależnie od zakresu toczenia
- kroki nastawy dokładnej wynoszą 0,002 mm względem średnicy na kreskę podziałki
- dzięki wysokiej rozdzielczości bezproblemowe ustawianie lub odczyt bez noniusza.

#### Zastosowanie:

W połączeniu z mostkiem wymiennym nr 238372.

#### wskazówka:

Dodatkowe uchwyty płytek skrawających, np.: z innymi kątami = 15°, 30°, 45° itp. Dostawa w krótkim terminie.

Mostki wymienne, uchwyty do płytek oraz płytki skrawajce należy zamawiać oddzielnie.

### Opis techniczny

okr. skraw. ø D2 obróbka współbieżna	Ø 3,2 mm
Uchwyty ostrzy	238374 38-50

maksymalna prędkość obrotowa	31000 min <sup>-1</sup>
Regulacja dokładna na Ø	0,4 mm
Ø minimalna D <sub>min</sub>	38
Ø D <sub>s</sub> chwytu ABS®	32
Most wymienny	238372 38; 50
zakres wrzecion o Ø	38 - 63 mm
chwyt	ABS
zastosowanie wiertel	wiercenie ukośne
zastosowanie wiertel	baryłkowe
zastosowanie wiertel	wyjście ukośne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Narzędzie wrzecionowe

## Akcesoria

Uchwyty płytek KOMET® 90° do M03Speedwspółbieżne pasują do wielk. M03 38-50

238374 38-50