

**VNGA 160408, PT600M, zakres zastosowania: GG****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	255857 GG
GTIN	4960664546688
Klasa artykułu	25F

Opis**Wykonanie:**

płytki skrawające ceramiczne, powlekane.

Gatunek: PT600M

Sfazowanie: T02025

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mmposuw f : 0,15 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 150 - 550 m/min**Opis techniczny**

głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
posuw f	0,15 - 0,4 mm/obr,
promień naroża	0,8 mm
zakres zastosowania	GG
Warunki skrawania	ciągle
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

Warunki skrawania	mocno nieciągłe
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
Sfazowanie	T02025
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 550 m/min
Gatunek	PT600M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	ceramiczne
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNGA 160408
liczba wymian/ostrzy	4
Atrybut nazwy produktu	PT600M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia