



Głowice do wytaczania precyzyjnego KOMET® M03Speed, Ø Dmin.: 62 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 238370 62 |
| GTIN | 4047109081574 |
| Klasa artykułu | 24I |

Opis

Wykonanie:

- dynamiczne wyważanie suwakiem umożliwia pracę z najwyższymi prędk. obrotowymi
- modułowa konstrukcja systemu
- precyzyjna regulacja bez dodatkowego zacisku
- złącze ABS - bardzo wysoka dokładność wymiany
- szybkie ustawienie zgrubne przez przestawienie noża tokarskiego
- wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa dokładnie do ostrza
- najmniejsze kroki dosuwania w μm , w obszarze nastawiania dokładnego 0,25-0,6 mm na średnicy, zależnie od zakresu toczenia
- kroki nastawy dokładnej wynoszą 0,002 mm względem średnicy na kreskę podziałki
- dzięki wysokiej rozdzielczości bezproblemowe ustawianie lub odczyt bez noniusza.

Zastosowanie:

W połączeniu z mostkiem wymiennym nr 238372.

wskazówka:

Dodatkowe uchwyty płytek skrawających, np.: z innymi kątami = 15°, 30°, 45° itp. Dostawa w krótkim terminie.

Mostki wymienne, uchwyty do płytek oraz płytki skrawajce należy zamawiać oddzielnie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

zakres wrzecion: 62 - 103 mm

Ø D_s chwytu ABS®: 50

okr. skraw. Ø D2 obróbka współbieżna: 55 mm

Regulacja dokładna na Ø: 0,6 mm

maksymalna prędkość obrotowa: 18500 min⁻¹

Uchwyty ostrzy: 238374 62-82

Opis techniczny

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| maksymalna prędkość obrotowa | 18500 min ⁻¹ |
| Regulacja dokładna na Ø | 0,6 mm |
| okr. skraw. Ø D2 obróbka współbieżna | 55 mm |
| Ø minimalna D _{min} | 62 |
| zakres wrzecion | 62 - 103 mm |
| Ø D _s chwytu ABS® | 50 |
| Uchwyty ostrzy | 238374 62-82 |
| Most wymienny | 238372 62; 82 |
| chwyt | ABS |
| zastosowanie wiertel | wiercenie ukośne |
| zastosowanie wiertel | baryłkowe |
| zastosowanie wiertel | wyjście ukośne |
| chłodzenie wewnętrzne | tak |
| Rodzaj produktu | Narzędzie wrzecionowe |

Akcesoria

| | |
|--|--------------|
| Uchwyty płytek KOMET® 90° do M03Speed współbieżne pasują do wielk. M03 62-82 | 238374 62-82 |
|--|--------------|