

Garant**Nawiertaki NC 90°, HB730, Ø D ± 0,01: 12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	210400 12
GTIN	4045197557544
Klasa artykułu	21M

Opis

Nawiertaki NC 90° 12 mm długość główki l: 16 mm
długość ostrzy L₂: 6 mm
posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,6 mm/obr,

Opis techniczny

długość ostrzy L ₂	6 mm
długość główki l	16 mm
Ø głowicy skrawającej D	12 mm
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,6 mm/obr,
Wielkość uchwytu	12 mm
Seria	TopCut
Gatunek	HB730
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	N
Liczba ostrzy Z	2
kąt wierzchołkowy	90 stopni

chwyt	GARANT TopCut
chłodzenie wewnętrzne	nie

Akcesoria

Klucze montażowe Typ 10X4	219987 10X4
Adaptory wtykowe do Typ 10X4	219986 10X4