

**TNGA 160408, PT600M, zakres zastosowania: HART****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	255845 HART
GTIN	4960664546367
Klasa artykułu	25F

**Opis****Wykonanie:**

płytki skrawające ceramiczne, powlekane, MEGACOAT.

Gatunek: PT600M

Sfazowanie: S02025

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,1 - 0,9 mm

posuw  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 80 - 200 m/min

**Opis techniczny**

głębokość skrawania $a_p$	0,1 - 0,9 mm
promień naroża	0,8 mm
zakres zastosowania	HART
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	80 - 200 m/min
posuw $f$	0,1 - 0,25 mm/obr,
Sfazowanie	S02025
Warunki skrawania	ciągły

Gatunek	PT600M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	ceramiczne
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNGA 160408
liczba wymian/ostrzy	6
Atrybut nazwy produktu	PT600M
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia