

**CNGA 120404, PT600M, zakres zastosowania: GG****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	255803 GG
GTIN	4960664545520
Klasa artykułu	25F

Opis**Wykonanie:**

płytki skrawające ceramiczne, powlekane, MEGACOAT.

Gatunek: PT600M

Sfazowanie: T02025

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mm

posuw f : 0,15 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 150 - 550 m/min

Opis techniczny

promień naroża	0,4 mm
posuw f	0,15 - 0,4 mm/obr,
Sfazowanie	T02025
zakres zastosowania	GG
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Warunki skrawania	ciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 550 m/min
Gatunek	PT600M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	ceramiczne
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNGA 120404
liczba wymian/ostrzy	4
Atrybut nazwy produktu	PT600M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia