

**Garant**
**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 20/12 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250017 20/12
GTIN	4045197649898
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Noże 20/12 mm kod ISO uchwytu: DCLNR/L 2020K12  
 pasująca wymienna płytki skrawająca: CN.. 1204..  
 Szerokość funkcjonalna L<sub>4</sub>: 25 mm  
 długość główki L<sub>1</sub>: 30 mm  
 długość całkowita L: 125 mm  
 płytki podporowa: 259031 2

**Opis techniczny**

wielk. płytki	12 mm
łapa ze śrubą i sprężyną	259035 2
śruba do płytki podporowej	259025 10
kod ISO uchwytu	DCLNR/L 2020K12
Miejsce połączenia / podziału	20×20 mm
Wielkość chwytu	20 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	CN.. 1204..
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	25 mm
długość główki L <sub>1</sub>	30 mm
płytki podporowa	259031 2
długość całkowita L	125 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe,

rodzaj zastosowania	lewe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

śruba do płytki podporowej	259632
płytki podporowa	259200
Zespół zacisku	259572
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX20	674248 TX20
płytki podporowa Typ 2	259031 2
śruba do płytki podporowej Typ 10	259025 10
zespół łap Typ 2	259035 2