

Garant GRIDLINE

Szafa narzędziowa kompletna z szufladami 75 kg, 26×24G, wys. w mm / liczba szuflad: 1500/11**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	931105 1500/11
GTIN	4067263100911
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:**

W pełni wyposażona szafa narzędziowa 30×28G, zszufladami 26×24G. Zamykanie centralne zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem**, różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady zwycięciami co 25mm (szuflady owysokości frontu od 75mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty szuflad - antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

wskazówka:

Przy podnoszeniu i transporcie szafek należy odpowiednio zabezpieczyć szuflady w obudowie.

Opis techniczny

Powierzchnia użytkowa szuflad w G	26×24
szerokość użytkowa szuflad w G	26
wkładka gumowa rowkowana z podwyższoną krawędzią z 3 stron	nie

wysokość użytkowa szuflad	1400 mm
szerokość	750 mm
szerokość użytkowa szuflad	650 mm
Podstawa stanowisk roboczych z regulacją wysokości	nie
liczba drzwi	0
głębokość	700 mm
wysokość użytkowa	1400 mm
ComfortClose	nie
Liczba szufladopótek	0
Liczba szuflad	11
masa	213 kg
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia	tak
wysokość	1500 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	24
głębokość użytkowa szuflad	600 mm
Grubość materiału	1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	wkładka modułowa
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	26x24G
Rodzaj produktu	Szafa narzędziowa