

**Garant****Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 32/19mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250018 32/19
GTIN	4045197649980
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

zestaw kołków sprężystych	259047 5
wielk. płytki	19 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CN.. 1906..
długość główki L <sub>1</sub>	40 mm
kod ISO uchwytu	PCLNR/L 3232P19
płytki podporowa	259031 36
śrubado dźwigni	259018 13
zestawy tulejek sprężystych,	259044 7
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	40 mm
Dźwigienka	259015 13
Wielkość chwytu	32 mm
długość całkowita L	170 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni

## Karta danych

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

### Akcesoria

śrubado dźwigni Typ 13	259018 13
Dźwigienka Typ 13	259015 13
płytki podporowa Typ 36	259031 36
zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 7	259044 7